



Centrifuga para vehiculo de 12 V (rotor angular 12 x 20 ml)

Código: b2-01-29-369

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Centrífuga para uso a bordo

Características

1. Carcasa de plástico con control por microprocesador.
2. Motor de corriente continua sin escobillas.
3. Pantalla LED de velocidad y tiempo.
4. Motor Tri-temp, que prolonga la vida útil del motor.
5. Entrada de alimentación de 12V, apta para uso en vehículos.
6. Con cerradura mecánica de tapa.
7. Indicación de códigos de error y ajuste de velocidad hacia arriba y hacia abajo.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-369
Velocidad máxima	4000RPM, ajuste continuo de velocidad ,indicación LED de velocidad y tiempo
FCR máxima	2325xg
Tiempo	0-99min
Capacidad del rotor	Rotor angular 20ml*12
Tensión	12v
Dimensiones (mm)	280*310*265
Peso	9kg

Aplicaciones

1. Confirme la velocidad y la fuerza centrífuga

Compare la fuerza centrífuga y el tiempo que exige su protocolo con los del equipo.

- **FCR máxima:** 2325xg
- **Tiempo:** 0-99min

2. Revise los tubos que usará



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Verifique que el volumen y la cantidad de tubos que centrifuga por ciclo caben en el rotor angular.

- **Capacidad del rotor:** Rotor angular 20ml*12

3. Prevea la instalación en el vehículo

Confirme que el vehículo tiene espacio para las dimensiones del equipo y que el lugar de instalación soporta su peso.

- **Dimensiones (mm):** 280*310*265
- **Peso:** 9kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)