



Agitador orbital de decoloración

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de rango de velocidad rotatoria. Para una guia mas profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de rango de velocidad rotatoria.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Rango de Velocidad Rotatoria: 250 - 500 rpm
- Precisión de Velocidad Rotatoria: 1 rpm
- Sensor de velocidad: Hoare

Especificaciones técnicas

	100500rpm	30250rpm	
Modo de Agitación	Cyclotron oscillation		
Función	Amplitud	Φ10mm	φ20mm
Rango de Velocidad Rotatoria	100~500 rpm	30~250rpm	
Precisión de Velocidad Rotatoria	±1rpm		
Estructura	Out Shell	ABS	
Tipo de motor	Brushless motor		
Bandeja	Anodizing Alluminum		
Modo de conducción	Four horizontal points		
Potencia nominal	0.03kW		
Controlador	Modo de Control del Ciclotrón	LCD, PID intelligent control	
Modo de Configuración del Ciclotrón	Rotary coding switch		

	100500rpm	30250rpm	
Modo de pantalla de velocidad	Pantalla LCD		
Temporizador	0-9999 min (con función de temporización)		
Función de operación	Operación de valor fijo-función de temporización- conmutación automática bidireccional- parada automática- arranque con parada rápida		
Sensor de velocidad	Hoare		
Función adicional	Calibración de desviación, memoria de apagado		
Dispositivo de seguridad	Intelligent low speed start, blocking protection		
Especificación	Tamaño exterior (W*L*H)(mm)	365*450*222	
Tamaño del embalaje (An*L*Al)(mm)	470*550*325		
Tamaño de bandeja [mm]	320*320		
Carga por bandeja	≤5kg		
Número de bandejas	1		
Clasificación de corriente de alimentación (50/60Hz)	AC220V/0.14A		
PN/PB (kg)	10/15		
Tipo opcional	Universal spring grid tray		
Bandeja de Clips para Matraz 250ml*9/500ml*4			

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de rango de velocidad rotatoria. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)