



Procesador ultrasonico portatil (150 W)

Código: b2-01-29-389

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Procesador ultrasónico portátil

Características

1. Pantalla táctil LCD de 4.7 pulgadas.
2. Control por microcomputador; almacena 20 conjuntos de datos de trabajo.
3. Tiempo y potencia ultrasónica configurables.
4. Detección automática de la potencia ultrasónica, que evita que varíe cuando cambia la temperatura de la muestra.
5. Control de temperatura integrado para evitar el sobrecalentamiento de la muestra.
6. Seguimiento automático de frecuencia y alarma automática de fallas.
7. Tiempo de ultrasonido por pulso: 0.1-99.9S.
8. Tiempo de intervalo por pulso: 0.1-99.9S.
9. Tiempo total de trabajo: 1S-99H59M59S (en modo táctil, hasta 99 horas).
10. Modo de trabajo: intermitente o continuo.
11. Función opcional de conexión en línea con computador.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-389
Frecuencia (KHZ)	20-25
Capacidad de procesamiento de muestra (ml)	0.1-100
Sonda opcional (Φ mm)	2, 3, 6
Potencia ultrasónica (W)	150
Alimentación eléctrica	AC 220V±10%□50/60HZ
Opcional	Soporte

Aplicaciones

1. Revise el volumen de muestra

Verifique que el volumen de sus muestras está dentro de la capacidad de procesamiento y elija la sonda opcional según ese volumen.

- **Capacidad de procesamiento de muestra (ml):** 0.1-100

- **Sonda opcional (Φ mm):** 2, 3, 6

2. Confirme la potencia ultrasónica

Compare la potencia ultrasónica que exige su protocolo de disrupción con la del equipo.

- **Potencia ultrasónica (W):** 150

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)