

## Refractometro portatil de azucar 0 a 32 %

**Código:** b2-01-29-396

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



Non-slip rubber sleeve



Eyepiece



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Refractómetro de mano

### Características

1. Portátil.
2. Uso directo.
3. Requiere poca cantidad de líquido de muestra.
4. Medición rápida.

## Especificaciones técnicas

| Especificación                                               | b2-01-29-396                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Rango de medición                                            | 0~32% escala de azúcar                                       |
| Exactitud                                                    | ± 0.2%                                                       |
| Dimensiones (mm)                                             | 25 x 38 x 139 mm                                             |
| Con destornillador de ajuste de cero; se entrega con estuche | Con destornillador de ajuste de cero; se entrega con estuche |

## Aplicaciones

### 1. Confirme el rango de medición

Verifique que la concentración de azúcar de sus muestras está dentro del rango de medición del equipo.

- **Rango de medición:** 0~32% escala de azúcar

### 2. Revise la exactitud

Compare la exactitud del equipo con la tolerancia que exige su control de calidad.

- **Exactitud:** ± 0.2%

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)