



Micrótopo rotatorio con contador de cortes, sección máxima 35 x 25 mm (25.5 kg)

Código: b2-01-29-405

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Micrótopo rotatorio

Características

1. Micrótopo rotatorio mejorado en apariencia y precisión sobre la base del modelo anterior. Pantalla LCD con conteo de cortes, sistema de alarma, volante de giro suave y diseño compacto y ergonómico.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-405
Espesor de corte	1-25µm
Valor mínimo de ajuste	1µm
Tamaño máximo de corte	35 x 25mm
Carrera horizontal de la muestra	35mm
Carrera vertical de la muestra	46mm
Dimensiones	330x370x290mm
Peso neto	25.5kg

Aplicaciones

1. Confirme el espesor de corte

Compare el espesor de corte que exige su técnica con el rango del equipo y con su paso mínimo de ajuste.

- **Espesor de corte:** 1-25µm
- **Valor mínimo de ajuste:** 1µm

2. Revise el tamaño de sus muestras

Verifique que el bloque más grande que cortará cabe en el tamaño máximo de corte y en la carrera de la muestra.

- **Tamaño máximo de corte:** 35 x 25mm
- **Carrera horizontal de la muestra:** 35mm
- **Carrera vertical de la muestra:** 46mm

3. Prevea el espacio de trabajo

Confirme que el mesón tiene espacio para las dimensiones del equipo y soporta su peso.

- **Dimensiones:** 330×370×290mm
- **Peso neto:** 25.5kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)