


SURFACE GRINDING



Rectificadora plana (superficie de trabajo 500 x 200 mm)

Código: b2-01-29-418

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Rectificado plano

Características

1. Máquina suministrada con mesa magnética no eléctrica, unidad aérea de reavivado de la muela y un reavivador de 1.5 cornet.
2. Muela adicional 200 x 20x 50 mm/ 200X16X31.75mm

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-418
Dimensiones de la superficie de trabajo	500 x 200 mm
Altura	Altura 65mm/335mm
Velocidad longitudinal	0 a 15 metros por min.
Desplazamiento transversal (manual / motorizado)	220 mm
Avance transversal por carrera de la mesa	0.5 a 6.0 mm.
Cabezal de rectificado: movimiento vertical máximo	225mm (posicionamiento manual / motorizado)
Distancia del eje del husillo sobre la superficie de la mesa magnética	295/335
Dimensiones de la muela	200 x 20x 50 mm/ 180X13X31.75 / 200X16X31.75
Velocidad del husillo	2500/2850 rpm
Motor: husillo de rectificado	1.5KW (2HP).
Bomba hidráulica (sistema de avance)	750 W /1 HP.
Bomba de refrigerante	400w para 440V,50 Hz, alimentación de 3 fases.

Aplicaciones

1. Confirme el tamaño de la pieza

Compare las medidas de sus piezas con la superficie de trabajo de la mesa magnética y con el desplazamiento transversal.

- **Dimensiones de la superficie de trabajo:** 500 x 200 mm
- **Desplazamiento transversal (manual / motorizado):** 220 mm

2. Revise la muela

Verifique que las muelas que usa tienen las dimensiones que admite el equipo y revise la velocidad del husillo.

- **Dimensiones de la muela:** 200 x 20x 50 mm/ 180X13X31.75 / 200X16X31.75
- **Velocidad del husillo:** 2500/2850 rpm

3. Revise la altura de trabajo

Verifique que la altura de sus piezas cabe bajo el husillo y dentro del movimiento vertical del cabezal de rectificado.

- **Altura:** Altura 65mm/335mm
- **Distancia del eje del husillo sobre la superficie de la mesa magnética:** 295/335
- **Cabezal de rectificado: movimiento vertical máximo:** 225mm (posicionamiento manual / motorizado)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)