



Incubadora agitadora apilable de temperatura constante

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de ~1.0 l · capacidad máxima (alfombrilla adhesiva). Para una guia mas profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de ~1.0 l · capacidad máxima (alfombrilla adhesiva).

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- ~1.0 L · Capacidad máxima (alfombrilla adhesiva): 250 - 500 mL
- ~1.0 L · Capacidad máxima (abrazadera): 250 - 500 mL
- Configuración estándar: 500 mL

Especificaciones técnicas

Nombre	Agitador de Temperatura Constante Apilable (LCD)			
	.020_350TopTray20_300St	.1600W	.650W	.550W
Modo de control	PID Microcomputer Processing Chip			
Modo de Ciclo	Convección de aire forzado			
Modo de oscilación	Cyclotron Oscillation			
Modo de visualización	Pantalla LCD			
Sistema de descarga de datos USB	Sí			
Sistema de control	Modo estándar;Modo continuo;Modo programable(control de temperatura,velocidad y tiempo multietapa)			
Rango de Velocidad Rotatoria(rpm/min)	0, 20-350 (Bandeja Superior 20-300, Cultivo Estático, Rotación Positiva Y Negativa)			
Precisión Rotatoria(rpm)	±1			

Nombre	Agitador de Temperatura Constante Apilable (LCD)			
Amplitud (mm)	Φ26			
~1.0 L · Capacidad máxima (abrazadera)	250ml x 60 o 500ml x 40 o 1L x 20 o 2L x 11(cada unidad)	250ml x 25 o 500ml x 16 o 1L x 9 o 2L x 5 o 3L x 5 o 5L x 4(cada unidad)		
~1.0 L · Capacidad máxima (alfombrilla adhesiva)	250ml x 55 o 500ml x 33 o 1L x 8 o 2L x 15(cada unidad)	250ml x 25 o 500ml x 16 o 1 x 9 o 2L x 5 o 3L x 4 o 5L x 2(cada unidad)		
Configuración estándar	500ml x 33	500ml x 16		
Tamaño de la placa(mm)	830 x 510	475 x 465		
Rango de temporizador[h/min]	0-9999 (con función de temporización, funcionamiento continuo)			
Rango de Temp. (°C)	4-65 (25°C)	RT+10-65	4-65 (25°C)	RT+10-65
Precisión de la Temperatura[°C]	±0.1			
Uniformidad de temperatura[°C]	Área de trabajo efectiva)			
Movimiento de Temperatura[°C]	≤0.1[37°C]			
Número de bandejas	2 piezas			
Tamaño Externo[mm]	1360 x 830 x 620	870 x 755 x 1300		
Capacidad[L]	280	150		
Potencia[W]	1800	1600	650	550
Fuente de alimentación	AC220±10% 50-60HZ			
Temperatura ambiente [°C]	5-30			

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de ~1.0 l · capacidad máxima (alfombrilla adhesiva). Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones -.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)