



Balanza textil

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de peso de cal.. Para una guia mas profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guia de compra .
Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de peso de cal..

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Peso de cal.: 100 - 200 g
- ~12.1 L · 11099.5D: 12.1 L
- Revestimiento: 0 g

Especificaciones técnicas

	~12.1 L · 11099.5D	Capacityg210
Capacidad(g)	110(99.5D)	210
Muestra de prueba	La seda cruda	Chemical fiber silk
Peso de cal.	100g	200g
Sensor	Load Cell	
Resolución(g)	0.001(0.5D)	0.001
Peso mínimo(g)	0.004	
Pantalla	LCD(luz de fondo blanca con fuente negra)	
Tamaño de la bandeja	Ø90mm	
Temperatura de operación	5-25°C	
Repetibilidad	±0.002g	
Revestimiento	±0.003g	
Tamaño del cortavientos	240*190*265mm	



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	~12.1 L · 11099.5D	Capacityg210
Tamaño del embalaje	475*315*485mm	
Modo de unidad	Print our test report	g,oz,tex,nm,ne,d,g/m³,oz/yd2
Peso bruto	8.5kg	

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de peso de cal.. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra ..

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)