



Baño termostático ultra

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de 495x295x150. Para una guia mas profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de 495x295x150.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- 495x295x150: Temperatura ambiente ± 100.00
- 300x240x200: Temperatura ambiente ± 200.0
- 280x250x200: Temperatura ambiente ± 99.99

Especificaciones técnicas

	Rango de temperatura $^{\circ}\text{C}$	Resolución de Temperatura $^{\circ}\text{C}$	Volatilidad de la temperatura ($\pm^{\circ}\text{C}$)	Volumen del tanque de trabajo mm^3	Working slot opening mm^2	Slot depth mm	Caudal de la bomba L/min	External dimensions mm $\text{L}\times\text{W}\times\text{H}$
1 C · 240195150L 0.01C 1	Temperatura ambiente ± 99.99	0.01	0.03	240*195*150	180*140	150	6	240*370*400
1 C · 240195150L 0.1C	Temperatura ambiente ± 150.0	0.1	0.1	240*195*150	180*140	150	Internal circulation	240*370*410
1 C · 240195150L 0.01C 2	Temperatura ambiente ± 200.0	0.01	0.03	240*195*150	180*140	150	6	240*370*410
280x250x200	Temperatura ambiente ± 99.99	0.01	0.03	280*250*200	235*160	200	6	320*370*450
300x240x200	Temperatura ambiente ± 200.0	0.1	0.1	300*240*200	235*160	200	Internal circulation	320*370*450
1 C · 400330150L 0.01C	Temperatura ambiente ± 99.99	0.01	0.03	400*330*150	310*280	150	6	390*490*400
1 C · 400330150L 0.1C	Temperatura ambiente ± 200.0	0.1	0.1	400*330*150	310*280	150	Internal circulation	390*490*410
1 C · 580250300L 0.01C	Temperatura ambiente ± 99.99	0.01	0.03	580*250*300	235*160	300	6	320*370*540

	Rango de temperatura °C	Resolución de Temperatura °C	Volatilidad de la temperatura (±°C)	Volumen del tanque de trabajo mm ³	Working slot opening mm ²	Slot depth mm	Caudal de la bomba L/min	External dimensions mm LXWXH
1 C · 580250300L 0.1C	Temperatura ambiente 200.0	0.1	0.1	580*250*300	235*160	300	Internal circulation	320*370*550
1 C · 280250350L 0.01C	Temperatura ambiente 99.99	0.01	0.03	280*250*350	235*180	350	Internal circulation	320*370*600
1 C · 280250350L 0.1C	Temperatura ambiente 200.0	0.1	0.1	280*250*350	235*180	350	Internal circulation	320*370*610
1 C · 400330230L 0.01C	Temperatura ambiente 99.99	0.01	0.03	400*330*230	310*280	230	6	390*490*480
1 C · 400330230L 0.1C	Temperatura ambiente 200.0	0.1	0.1	400*330*230	310*280	230	Internal circulation	390*490*490
1 C · 400330260L 0.01C	Temperatura ambiente 100.00	0.01	0.03	400*330*260	310*300	260	Internal circulation	390*490*550
1 C · 400330260L 0.1C	Temperatura ambiente 200.0	0.1	0.3	400*330*260	310*300	260	Internal circulation	390*490*550
1 C · 490420200L 0.01C	Temperatura ambiente 100.00	0.01	0.05	490*420*200	400*380	200	Internal circulation	510*620*510
1 C · 490420200L 0.1C	Temperatura ambiente 200.0	0.1	0.1	490*420*200	400*380	200	Internal circulation	510*620*510
1 C · 520320300L 0.01C	Temperatura ambiente 100.00	0.01	0.05	520*320*300	350*300	300	Internal circulation	405*605*600
1 C · 520320300L 0.1C	Temperatura ambiente 200.0	0.1	0.1	520*320*300	350*300	300	Internal circulation	405*605*600
1 C · 780300300L 0.01C	Temperatura ambiente 100.00	0.01	0.05	780*300*300	600*300	300	Internal circulation	400*1100*650
1 C · 780300300L 0.1C	Temperatura ambiente 200.0	0.1	0.1	780*300*300	600*300	300	Internal circulation	400*1100*650
1 C · 980300300L 0.01C	Temperatura ambiente 100.00	0.01	0.05	980*300*300	800*300	300	Internal circulation	400*1300*650
1 C · 980300300L 0.1C	Temperatura ambiente 200.0	0.1	0.1	980*300*300	800*300	300	Internal circulation	400*1300*650
1 C · 650500500L 0.01C	Temperatura ambiente 100.00	0.01	0.05	650*500*500	500*500	500	Internal circulation	
1 C · 650500500L 0.1C	Temperatura ambiente 200.0	0.1	0.1	650*500*500	500*500	500	Internal circulation	
495x295x150	Temperatura ambiente 100.00	0.01	0.05	495*295*150	395*285	150	Internal circulation	350*620*400

	Rango de temperatura °C	Volatilidad de la temperatura (±°C)	Working slot opening mm ²	Slot depth mm	Capacidad de la bomba de circulación (L/min)	Volumen del tanque de trabajo (L)	External dimensions mm LXWXH
CH-3006	50-300	0.1	150*180	150	Internal circulation	5	240*370*400
CH-3010	50-300	0.1	240*180	150	Internal circulation	10	320*370*450
CH-3015	50-300	0.1	240*180	200	Internal circulation	15	320*370*480
CH-3020	50-300	0.1	240*180	300	Internal circulation	20	320*370*580
CH-3030	50-300	0.1	310*280	230	Internal circulation	30	390*490*450
CH-3040	50-300	0.1	380*400	200	Internal circulation	40	500*620*470
CH-3050	50-300	0.1	380*400	250	Internal circulation	50	500*620*540

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de 495x295x150. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)