



## Limpiador ultrasonico serie digital con temporizador

**Código:** b2-01-29-477

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Limpiador ultrasónico digital con temporizador

### Características

1. Usa sólo agua de la llave, o alcohol industrial y solvente de limpieza cuando el requisito de limpieza es mayor.
2. Temporizador digital con pantalla LCD digital.
3. La alimentación puede ser AC 100 120V o AC 200240V.
4. Microcontrolador con chip de control industrial; control mediante placas de circuito flexibles.
5. Fabricado en acero inoxidable, resistente al desgaste.
6. Garantía del : 12 meses.

## Especificaciones técnicas

| Especificación                       | b2-01-29-477 |
|--------------------------------------|--------------|
| Frecuencia                           | 42KHz        |
| Transductores (unidades)             | 1            |
| Capacidad                            | 0.8          |
| Dimensiones del tanque (La*An*Al MM) | 150*85*65    |
| Dimensiones del equipo (La*An*Al MM) | 180*110*150  |
| Potencia ultrasónica (W)             | 50           |
| Temporizador                         | 0-30min      |
| Peso neto/bruto (KG)                 | 1/1.3        |

## Aplicaciones

### 1. Revise el tamaño del tanque

Verifique que las piezas que limpia caben en las dimensiones del tanque.

- **Dimensiones del tanque (La\*An\*Al MM):** 150\*85\*65

### 2. Confirme la potencia y el tiempo

Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

Compare la potencia ultrasónica y el tiempo de limpieza que necesita con la potencia y el temporizador del equipo.

- **Potencia ultrasónica (W):** 50
- **Temporizador:** 0-30min

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)