



Vertical Steam Sterilizer

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

1. **Estructura de apertura rápida** y volante de traslación. Material de acero inoxidable de alta calidad.
2. **Control automático por microcomputadora**, con ajuste arbitrario de los parámetros de esterilización.
3. **Dispositivo de enclavamiento de seguridad** (interlock).
4. **Pantalla digital** y botones táctiles.
5. Interfaz de prueba estándar.
6. **Sello autoexpandible**.
7. **Función de protección automática:** protección contra sobrecalentamiento, protección de descarga automática por sobrepresión, protección por bajo nivel de agua y protección contra funcionamiento en seco (anti-dry burning).
8. Incluye cubeta o cesta de acero inoxidable.
9. **Recordatorio por zumbador** al finalizar la esterilización y parada automática.
10. **Descarga automática de aire frío** y escape automático de vapor después de la esterilización.

Características técnicas clave

- ~35.0 L · Volumen: 35 - 100 L
- ~35.0 L · : 35 - 100 L
- Peso Bruto/Neto: 76 - 110 kg

Especificaciones técnicas

~35.0 L ·	35L	50L	75L	100L
~35.0 L · Volumen	35L	50L	75L	100L
Potencia	3.5kW	3.5kW	4.5kW	4.5kW
Voltaje	AC220V/50HZ			
Presión de Diseño	0.25MPa			
Temperatura de diseño	139°C			

~35.0 L ·	35L	50L	75L	100L
Presión de trabajo nominal	0.22MPa			
Temperatura de trabajo nominal	134°C			
Rango de ajuste de temperatura de esterilización	116°C-134°C			
Rango de ajuste de tiempo de esterilización	4-120min			
Tamaño de la cámara (mm)	Φ350x400	Φ350x525	Φ400x625	Φ450x650
Dimensión del balde(mm)	Φ330x320	Φ330x480	Φ380x540	Φ430x550
Dimensión de la cesta(mm)(Opción)	Φ320x350	Φ320x240x2	Φ360x280x2	Φ410x300x2
Dimensión exterior (mm)	480x480x1000	480x480x1120	525x525x1190	555x555x1250
Tamaño del embalaje (L x An x Al)(mm)	580x630x1130	580x630x1230	630x680x1290	690x650x1410
Peso Bruto/Neto	92/76kg	99/80kg	108/90kg	131/110kg

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guía técnica basada en datos observados de ~35.0 l · volumen. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)