



Vertical Steam Sterilizer

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características:

1. **Estructura de apertura rápida con volante de traslación.**
2. **Material de acero inoxidable de alta calidad con función de secado.**
3. **Control automático por microcomputadora**, con ajuste arbitrario de los parámetros de esterilización.
4. **Dispositivo de enclavamiento de seguridad.**
5. **Pantalla digital y botones táctiles.**
6. **Interfaz de prueba estándar y sello autoexpandible.**
7. **Funciones de protección automática:** protección contra sobret temperatura, descarga automática por sobrepresión, protección por bajo nivel de agua y protección contra calentamiento en seco.
8. **Incluye cubeta o cesta de acero inoxidable.**
9. **Alarma sonora (zumbador) tras la esterilización y parada automática.**
10. **Descarga automática de aire frío**, escape automático de vapor tras la esterilización y ciclo de vapor interno.

Características técnicas clave

- ~35.0 L · Volumen: 35 - 100 L
- ~35.0 L · : 35 - 100 L
- Peso Bruto/Neto: 74 - 129 kg

Especificaciones técnicas

~35.0 L ·	35L	50L	75L	100L
~35.0 L · Volumen	35L	50L	75L	100L
Potencia	2.5kW	3.5kW	4.5kW	4.5kW
Voltaje	CA 110V 60HZ o CA 220V 50HZ			
Presión de Diseño	-0.1~0.25MPa			
Temperatura de diseño	139°C			

~35.0 L ·	35L	50L	75L	100L
Presión de trabajo nominal	0.22MPa			
Temperatura de trabajo nominal	134°C			
Rango de temperatura de esterilización	116°C-134°C			
Rango de ajuste de tiempo de esterilización	4-120min			
Rango de ajuste de tiempo de secado	0-240min			
Tamaño de la cámara (mm)	Φ300x450	Φ350x515	Φ400x585	Φ450x615
Dimensión del balde(mm)	Φ275x395	Φ325x235x2	Φ375x265x2	Φ425x275x2
Dimensión de la cesta(mm)(Opción)	Φ270x380	Φ320x220x2	Φ370x250x2	Φ420x265x2
Dimensión exterior (mm)	430x610x1030	500x675x1100	540x716x1165	575x748x1255
Tamaño del embalaje (LxAnxAl)(mm)	670x520x1160	590x740x1230	790x610x1310	820x650x1380
Peso Bruto/Neto	90/74kg	125/97kg	145/114kg	161/129kg
Especificación 17	.35L 0.1~0.25MPa			

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guía técnica basada en datos observados de ~35.0 l · volumen. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)