



Esterilizador vertical a vapor automático con secado 35 a 100 L

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características:

1. **Volante de maniobra** y estructura de apertura rápida.
2. Material de **acero inoxidable** de alta calidad.
3. Control automático por microcomputadora; ajuste libre de los parámetros de esterilización.
4. Dispositivo de **enclavamiento de seguridad**.
5. Pantalla digital y botones táctiles.
6. Interfaz de prueba estándar.
7. Sello autoexpandible con **función de secado**.
8. **Funciones de protección automática:** protección contra exceso de temperatura, sobrepresión, bajo nivel de agua y protección contra funcionamiento en seco.
9. Incluye cubeta o cesta de acero inoxidable.
10. Recordatorio por **zumbador** tras la esterilización y parada automática.
11. Descarga automática de aire frío y escape automático de vapor al finalizar el proceso.

Características técnicas clave

- ~35.0 L · Volumen: 35 - 100 L
- ~35.0 L · : 35 - 100 L
- Peso Bruto/Neto: 78 - 113 kg

Especificaciones técnicas

~35.0 L ·	35L	50L	75L	100L
~35.0 L · Volumen	35L	50L	75L	100L
Potencia	3.5kW	3.5kW	4.5kW	4.5kW

~35.0 L ·	35L	50L	75L	100L
Voltaje	AC220V/50HZ			
Presión de Diseño	0.25MPa			
Temperatura de diseño	139°C			
Presión de trabajo nominal	0.22MPa			
Temperatura de trabajo nominal	134°C			
Rango de ajuste de temperatura de esterilización	116°C-134°C			
Rango de ajuste de tiempo de esterilización	4-120min			
Rango de ajuste de tiempo de secado	0-240min			
Tamaño de la cámara (mm)	Φ350x400	Φ350x525	Φ400x625	Φ450x650
Dimensión del balde(mm)	Φ330x320	Φ330x460	Φ380x560	Φ420x540
Dimensión de la cesta(mm)(Opción)	Φ320x350	Φ320x240x2	Φ360x280x2	Φ410x300x2
Dimensión exterior (mm)	480x480x1000	480x480x1120	525x525x1190	550x550x1250
Tamaño del embalaje (L x An x Al)(mm)	580x630x1130	580x630x1230	630x680x1290	690x650x1410
Peso Bruto/Neto	94/78kg	101/82kg	110/92kg	134/113kg
Especificación 17	.35L 0.25MPa			

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guía técnica basada en datos observados de ~35.0 l · volumen. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)