



Refractómetro Abbe digital

Código: b2-01-29-508

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Refractómetro Abbe digital

Características

1. Se usa en refinación de azúcar, industria farmacéutica, alimentaria, petrolera, química y en prospección geológica.
2. Brazo visual, lectura óptica con dial.
3. Tamaño pequeño, portátil.
4. Flujo de agua a temperatura constante.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-508
Rango de medición	Índice de refracción nD: 1.3000-1.7000 Brix BX-TC: 0-95% Brix BX: 0-95%
Exactitud de medición	Índice de refracción nD: ± 0.0002 Brix BX-TC: $\pm 0.1\%$ Brix BX: 0-95%:0.1%
Temperatura	Indicación de temperatura:0~50°C Rango de corrección de BX según la temperatura:15-45°C

Aplicaciones

1. Confirme la temperatura de medición

Verifique que la temperatura a la que mide sus muestras está dentro del rango de indicación de temperatura del equipo.

- **Temperatura:** Indicación de temperatura:0~50°C Rango de corrección de BX según la temperatura:15-45°C

2. Revise la corrección de temperatura

Si mide en grados Brix, confirme que esa temperatura está dentro del rango de corrección del equipo.

- **Temperatura:** Indicación de temperatura:0~50°C Rango de corrección de BX según la temperatura:15-45°C

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)