



Baño de agua con agitador magnético

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Tanque interno de acero inoxidable.

Agitación por doble imán (magnetones): Distribución de temperatura más uniforme.

Tubo de calefacción integrado: Experimento seguro.

Función de protección contra funcionamiento en seco.

Cubierta alta transparente.

Características técnicas clave

- ~2.0 L · 100 C: 2 - 22.4 L
- Rango de temperatura: 5 - 100 C
- Precisión de la pantalla: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

Especificaciones técnicas

	~2.0 L · 100 C	~22.4 L · 100 1200RPM 50RPM
Velocidad/Incremento		100-1200RPM/50RPM
Rango de temperatura	Temp. ambiente+5°C-100°C	Temp. ambiente+5°C-100°C
~2.0 L · Tamaño del revestimiento	200*200*130mm (profundidad)-2 litros o vaso de precipitados de 3 litros	
~22.4 L · Tamaño del producto	260*265*325mm	260*265*325mm
Precisión de la pantalla	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
Potencia	800W	800W
Rango de temporización	1min-23h59min	1min-23h59min

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guía técnica basada en datos observados de $\sim 2.0 \text{ l} \cdot 100 \text{ c.}$ Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)