

AQUA M300 - geofono inteligente para la detección de fugas - WP [ALT-WP]

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Guía fácil y segura hacia la fuga
- Triple función: localización acústica o por gas trazador de fugas y tuberías

Modo de uso

- [Ver vídeo](#)

[table id=7102 responsive="scroll" /]

- Prelocalización con varilla o sensor universal
- Identificación con geófono o sensor universal y base nivelante
- Identificación con gas trazador y sondas H2
- Detección de tuberías en combinación con el generador PWG

Equipos [table id=7103 responsive="scroll" /] **Descargas (PDF)**

- [Información del producto \(PDF\)](#)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)