

Bottle Roller

Código: B-01-200-0059

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bottle Roller para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Main Shaft Rotation:** Adjustable up to 120 rpm
- **Bottle Track:** 2 unit (various size)
- **Dimension:** 910 (L) x 560 (W) x 295 (H)
- **Power:** 220 - 240 V,370 W,50/60 Hz, 1ph, 3 Amp
- **Weight:** 37 kg (without bottles)

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 200 - 0059] Bottle Roller
Main Shaft Rotation	Adjustable up to 120 rpm
Bottle Track	2 unit (various size)
Dimension	910 (L) x 560 (W) x 295 (H)
Power	220 - 240 V; 370 W; 50 / 60 Hz; 1ph; 3 Amp
Weight	37 kg (without bottles)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)