

Travelling Beam Appratus

Código: B-01-200-0064

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Travelling Beam Appratus para laboratorio de ingeniería civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas técnicas del proveedor.

- **Scalling:** 2 mm/div > for ± 10 mm 5 mm/div > for ± 10 mm to ± 25 mm
- **Max. Vertical Deviation:** ± 25 mm
- **Beam:** 3 metre
- **Dimension (mm):** 3200 (L) x 780 (W) x 540 (H)
- **Approx. Weight:** 53 kg

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 200 - 0064] Travelling Beam Appratus
Scalling	2 mm / div > for ± 10 mm 5 mm / div > for ± 10 mm to ± 25 mm
Max. Vertical Deviation	± 25 mm
Beam	3 metre
Dimension (mm)	3200 (L) x 780 (W) x 540 (H)
Approx. Weight	53 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)