



Hidrómetro de vástago largo

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Método del Hidrómetro

Utilizado para medir la gravedad específica (o densidad relativa) de líquidos; es decir, la relación entre la densidad del líquido y la densidad del agua. Comúnmente utilizado en la determinación del análisis del tamaño de partículas del suelo.

Especificaciones técnicas

Variant	Norma ASTM/BS	Especificación
B-01-200-0144-01	BS1377: Part 2	Hidrómetro de Vástago Largo 0.995 - 1.030 g/ml (BS) 20°C
B-01-200-0144-02	ASTM151H	Hidrómetro de Vástago Largo 0.995 - 1.038 g/ml (ASTM) Ajustado 68°F
B-01-200-0144-03	ASTM152H	Hidrómetro de Vástago Largo -5/60 g/litre (ASTM) Ajustado

Aplicaciones

Utilice esta sección para alinear el flujo de trabajo del laboratorio, el volumen de muestras y las normas de ensayo requeridas.

- Definir la familia de ensayos requerida y el volumen diario previsto.
- Elegir la variante con el rango técnico y las dimensiones más cercanas a sus necesidades.
- Agregar únicamente los accesorios que sean requeridos para su flujo de trabajo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)