



Maquina pulidora y rectificadora metalografica de escritorio, doble disco 200, velocidad variable 50-1000r/min

Código: B2-01-25-0200-0101

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Aplicación y características de la rectificadora-pulidora

Esta rectificadora-pulidora es una máquina de escritorio de doble disco, operada por dos personas simultáneamente, ideal para el pre-pulido, el pulido y el esmerilado de muestras metalográficas.

La máquina regula su velocidad mediante un variador de frecuencia, con una velocidad de 50 a 1000 rpm, lo que amplía sus aplicaciones. Es un equipo indispensable para la fabricación de muestras metalográficas. Cuenta con un dispositivo de refrigeración para enfriar la muestra durante el pre-pulido, evitando así daños en la estructura metalográfica causados por el sobrecalentamiento.

Fácil de usar, segura y confiable, es un equipo de preparación ideal para laboratorios de plantas, institutos de investigación y universidades.

Normas:
ISO, ASTM

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	B2-01-25-0200-0101
Diámetro del disco de amolar	230 mm
Diámetro del disco de pulido	200 mm
Velocidad de rotación del disco de amolado	50 - 1000 rpm (velocidad continua)
Motor	550 vatios
Dimensiones	700x600x278mm
Peso	50 kilos
Voltaje de funcionamiento	CA 220 V; 50 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)