



## Plataforma de pesaje de acero inoxidable V8SS-IL - capacidad 1000 kg

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

## Códigos de variantes

| Referencia | Código                 |
|------------|------------------------|
| 1          | V8SS-IL-0.8x0.8-1000KG |
| 2          | V8SS-IL-1.0x1.0-1000KG |
| 3          | V8SS-IL-1.2x1.2-1000KG |
| 4          | V8SS-IL-1.2x1.5-1000KG |
| 5          | V8SS-IL-1.5x1.5-1000KG |
| 6          | Sin código informado   |

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Plataforma de Pesaje V8SS-IL de acero inoxidable: ligera y con alta capacidad de pesaje.

La báscula de plataforma V8SS-IL es una báscula de suelo inteligente y ligera, diseñada para un uso sencillo y un rendimiento óptimo. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, ofrece una excelente durabilidad y es perfecta tanto para necesidades de pesaje ligeras como pesadas.

Esta báscula de plataforma es ideal para entornos donde la higiene y la limpieza son fundamentales, como centros médicos, fábricas de alimentos o salas blancas. Además, gracias a su diseño ergonómico, funciona perfectamente como báscula para sillas de ruedas.

### Características principales:

- Fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión para un uso prolongado.
- Alta capacidad de pesaje con construcción ligera
- Superficie lisa y fácil de limpiar
- Excelente como báscula de suelo en uso médico, industrial o alimentario.
- Tratamiento superficial opcional disponible para mayor protección.
- Balanza fiable para todo tipo de necesidades diarias.

Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

**Nombre original EN (completo):** Plataforma de pesaje V8SS-IL (1.0 x 1.0 m), capacidad 1000 kg (1t). Construcción completa en acero inoxidable SU304. Incluye celdas de carga de acero inoxidable (HH8C-SS), indicador HL318L, caja de derivación ASP y cable de 5 metros.

## Especificaciones técnicas

| Modelo  | Tamaño de la plataforma (m)                         | Capacidad máxima (kg) | Recomendar celda de carga | Especificaciones                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V8SS-IL | 0.8×0.8<br>1.0×1.0<br>1.2×1.2<br>1.2×1.5<br>1.5×1.5 | 1000                  | SS130                     | A. Cubierta única<br><br>B. Material de la plataforma: Acero inoxidable<br><br>C. Con caja de conexiones HOLI<br><br>D. Con cable de 5 m<br><br>E. El indicador, los orificios de ajuste, los niveles de burbuja, el soporte y el poste son opcionales. |
|         | Personalizado                                       | Personalizado         | Personalizado             |                                                                                                                                                                                                                                                         |

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)