



Receptor GNSS Dual SV100

Código: SGX-SV100-DUAL

Marca: SingularXYZ

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Navegación precisa

Para garantizar un posicionamiento y navegación superiores, el SV100 dual está equipado con un motor GNSS de doble antena que puede rastrear GPS, BDS, GLONASS, Galileo & QZSS. Incorpora tecnología multifrecuencia antiinterferencia, lo que permite al SV100 dual ofrecer datos GNSS de alta calidad incluso en bloques urbanos y bajo sombra de árboles.

Configuración sencilla

Además de la interfaz web accesible mediante Ethernet/WiFi para usuarios profesionales. Para usuarios de industrias verticales que requieran datos de navegación GNSS, SingularXYZ proporciona una aplicación para Android conectada mediante Bluetooth, ofreciendo una interfaz amigable y limpia.

Diseño de doble antena

Con diseño de doble antena, el receptor GNSS dual SV100 puede proporcionar información de posicionamiento y orientación de alta precisión para navegación vehicular y guía de maquinaria.

- Software y Plataforma
- SingularNav Field Software
- Para configuración fácil en campo mediante conexión Bluetooth. Una configuración más detallada puede realizarse mediante la página web integrada del receptor GNSS dual SV100.

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	0.03 m / s - 1408 - B1I ; B2I ; B3I ; B1C ; B2a ; B2b
Canales	1408
BDS	B1I; B2I; B3I; B1C; B2a; B2b
GPS	L1C / A; L1C; L2C; L2P(Y); L5
GLONASS	G1; G2; G3
Galileo	E1; E5a; E5b; E6
QZSS	L1C / A; L1C; L2C; L5
Precisión RTK	8 mm + 1 ppm Horizontalmente 15 mm + 1 ppm Verticalmente

Especificación	0.03 m / s - 1408 - B1I ; B2I ; B3I ; B1C ; B2a ; B2b
Precisión de Velocidad	0.03 m / s
Precisión de Orientación	(0.2 / R)° R (unidad : metro) es la distancia de la base

Aplicaciones

- Guía de Maquinaria
- Navegación de Vehículos

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3




Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)