



Estación Total TS1000

Código: SGX-TS1000

Marca: SingularXYZ

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Medición precisa

Para medición de ángulos, la TS1000 alcanza una precisión de 2". Para medición de distancia, la estación total TS1000 soporta una precisión de 5 mm sin prisma y 2 mm con un solo prisma.

Alcance de distancia larga

La estación total TS1000 soporta un alcance de medición sin prisma de hasta 1000 m. Con un solo prisma, el alcance puede extenderse a 7500 m con una precisión de 2 mm.

Para RTK y Estación Total

Conectada vía Bluetooth, la TS1000 puede facilitar mediciones y almacenamiento de datos en el software de topografía RTK SingularPad. Tanto tareas GNSS como ópticas pueden realizarse suavemente bajo el mismo proyecto y datum. Puedes compartir la posición de stakeout en tiempo real con operadores de prisma a través de SingularPad para un stakeout conveniente.

- Software y Plataforma
- Software de Topografía de Campo SingularPad
- Basado en el software de topografía de campo SingularPad, las funciones de medición de puntos, stakeout, CAD y otras son compatibles con la estación total TS1000, proporcionando nuevas experiencias para usuarios de estaciones totales.

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	SGX-TS1000
Pantalla	Doble lado; 192 × 128 píxeles
Teclado	Teclado alfanumérico; 24 teclas
Dimensiones	190 × 210 × 350 mm
Peso	6.5 kg
A prueba de agua y polvo	IP54
Plomada	Láser rojo; 1.5 mm de precisión

Aplicaciones

- Topografía y Cartografía

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)