



1.5mm
Height Accuracy

Nivel Digital DL15

Código: SGX-DL15

Marca: SingularXYZ

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Precisión de Nivelación Confiada

El DL15 ofrece una precisión digital de altura de 1,5 mm por 1 km de doble recorrido, ideal para nivelación diaria en construcción y sitios generales con rendimiento constante.

Pantalla LCD Iluminada y Operación Sencilla

Con una pantalla LCD de 128×32 dpi con soporte de iluminación, el DL15 garantiza lecturas claras en diversas condiciones de luz. Su software intuitivo facilita su uso para usuarios de todos los niveles.

Flujo de Trabajo Digital Eficiente

Con lecturas electrónicas rápidas y registro automático de datos, el DL15 ayuda a optimizar flujos de trabajo básicos, generar informes y reducir errores en comparación con métodos manuales.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	SGX-DL15
Precisión de Altura (desviación estándar para nivelación de doble recorrido de 1 km)	Lectura digital : 1; 5 mm - Lectura óptica : 1; 5 mm
Precisión de Distancia	D≤10m : 10mm; - D>10m : D*0; 001
Alcance de Distancia	1; 5m - 105m
Mínima Visualización	Diferencia de altura : 1mm / 0; 1mm - Distancia : 0; 1cm
Tiempo de Medición	Menos de 3s en condiciones normales

Aplicaciones

- Nivelación Topográfica

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)