



SDL2 Enlace de Datos Externo

Código: SGX-SDL2

Marca: SingularXYZ

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Alcance Extendido

El enlace de datos externo SDL2 asegura una transmisión estable de datos de corrección RTK a largas distancias gracias a su transmisión de alta potencia. Ajustable de 5W a 28W, cumple con las necesidades de diversas condiciones de campo, aumentando la eficiencia incluso en entornos desafiantes.

Alta Compatibilidad

Soporta protocolos estándar de la industria como TRIMTALK, TRIMMK3, TRANSEOT, SATEL, etc., y ofrece opciones de transferencia de datos tanto RS232 como Bluetooth, lo que hace que el SDL2 sea altamente compatible con la mayoría de los receptores RTK, asegurando conectividad sin problemas en una variedad de dispositivos.

Diseño Duradero

Construido con una calificación IP67 para protección contra agua y polvo y diseño de disipador de calor, el SDL2 asegura durabilidad en condiciones adversas. El gancho en la parte posterior permite un fácil fijado a un trípode, garantizando estabilidad durante operaciones prolongadas al aire libre.

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	410 - 470 MHz - $\pm 1.5\text{dB}$ - $>50\text{dB}$
Rango de Frecuencia	410 - 470 MHz
Espaciado de Canales	Modo GFSK : 12.5 kHz; 25 kHz
Modo de Trabajo	Media dúplex
Estabilidad de Potencia RF	$\pm 1.5\text{dB}$
Potencia de Canal Adyacente	$>50\text{dB}$

Aplicaciones

- Topografía

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)