



SDL1 Enlace de datos externo

Código: SGX-SDL1

Marca: SingularXYZ

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Alcance de trabajo prolongado

Adopta el protocolo LoRa (Long Range) y 25W de alta potencia, logrando un alcance de trabajo de hasta 25 km en entornos ideales. El alcance ultra-largo ahorra tiempo y costo al usuario.

Fácil de usar

La velocidad de transmisión en aire de SDL1 es ajustable, alcanzando 18000bps para transmitir datos de corrección GNSS de constelación completa simultáneamente. Además, con potencia de salida estable, múltiples canales y botones de configuración sencillos, SDL1 muestra funcionalidad superior.

Diseño duradero

Con protección IP67 y diseño anti-vibración, SDL1 no teme a entornos hostiles. El diseño único de disipador de calor garantiza operación continua sin daños. Además, la protección contra polaridad inversa y la alerta de voltaje alto/bajo hacen de SDL1 un dispositivo ultra-durable.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	SGX-SDL1
Dimensiones	110×180×93mm
Peso	1.3 kg
A prueba de agua y polvo	IP67
Interfaz de antena	N - type

Aplicaciones

- Topografía terrestre

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)