

Módulo de enlace de datos DM20-L

Código: SGX-DM20-L

Marca: SingularXYZ

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Alcance de trabajo prolongado

Adopta el protocolo LoRa (Long Range) y al realizar la recepción y transmisión en un solo módulo, el módulo de enlace de datos DM20-L puede alcanzar un alcance de trabajo superior a 10 km en condiciones óptimas, manteniendo una potencia de transmisión de 2 W y una potencia de recepción de 0,2 W.

Fácil integración

Con diseño montado en superficie, tamaño pequeño de 33×26,5×3,5 mm y bajo consumo de energía, el módulo de enlace de datos DM20-L está especialmente diseñado para que los desarrolladores de sistemas realicen diversas integraciones.

Alta rendimiento

Con ventajas de potencia de salida estable, alta sensibilidad de recepción, baja tasa de error y fuerte capacidad antiinterferencia, el DM20-L muestra un alto rendimiento para la transmisión de datos en tiempo real.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	410 - 470 MHz - 12 ; 5 kHz - Media dúplex
Rango de frecuencia	410 - 470 MHz
Espaciado de canales	12; 5 kHz
Modo de trabajo	Media dúplex
Estabilidad de frecuencia	>1; 5 ppm
Tipo de protocolo	LoRa

Aplicaciones

- Topografía terrestre
- Sistemas no tripulados
- Agricultura de precisión

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1




Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4




Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)