



D1-L Enlace de datos externo

Código: SGX-D1-L

Marca: SingularXYZ

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Rendimiento superior

Con una velocidad de transmisión de hasta 18000bps, el D1-L es adecuado para la transmisión de datos de corrección GNSS de triple frecuencia y constelación completa con grandes volúmenes de datos. Con nivel de protección IP66 y diseño antivibración, el D1-L no teme a entornos exigentes.

Alcance de trabajo prolongado

Adopta el protocolo LoRa (Long Range), el cual permite un alcance de trabajo ultra prolongado en el enlace de datos externo D1-L, ahorrando tiempo y costos al usuario.

Fácil de usar

Equipado con un panel frontal intuitivo, los usuarios pueden verificar fácilmente los modos de trabajo a través de los indicadores y cambiar los canales de frecuencia mediante los botones. Encendido automático al conectar la energía, con protección contra polaridad inversa, el D1-L es cómodo de usar para agricultores.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[SGX - D1 - L] D1 - L Enlace de datos externo
Rango de frecuencia	410 - 470 MHz
Espaciado de canales	250 kHz
Modo de trabajo	Half - duplex
Estabilidad de frecuencia	1.5 ppm
Tipo de protocolo	LoRa

Aplicaciones

- Agricultura de precisión

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)