



Receptor GNSS S20

Código: SGX-S20

Marca: SingularXYZ

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle Posicionamiento Preciso

Equipado con un motor GNSS de alta precisión, el S20 ofrece seguimiento de constelación completa y modos de trabajo versátiles. Sin estaciones base, alcanza una precisión de 15 cm entre pasadas en modo suavizado de punto único, 20 cm en modo HAS-PPP y 0.6 m en modo SBAS. En modo RTK, entrega precisión a nivel de centímetros para navegación precisa.

Navegación para Vehículos

Diseñado para ser resistente a vibraciones y fácil de instalar, se puede fijar fácilmente en su vehículo. Con capacidad de posicionamiento preciso, el S20 proporciona navegación confiable para sus sistemas de navegación vehicular.

Diseño Integral

El receptor S20 integra la antena GNSS y el módulo GNSS en un solo dispositivo, simplificando en gran medida los componentes del sistema e instalación. Al instalar simplemente el S20 en la parte superior de los vehículos, los usuarios pueden obtener posicionamiento preciso, especialmente diseñado para agricultura de precisión y navegación vehicular.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[SGX - S20] Receptor GNSS S20
Canales	1408
BDS	B1I; B2I; B3I; B1C; B2a; B2b
GPS	L1C / A; L1C; L2C; L2P(Y); L5
GLONASS	G1; G2; G3
Galileo	E1; E5a; E5b; E6
QZSS	L1C / A; L1C; L2C; L5
SBAS	WAAS; EGNOS; MSAS; GAGAN; SDCM
PPP	Galileo HAS; BDS B2b

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)