

Occhio Escanear 700

Código: OCCHIO-SCAN-700

Marca: Occhio

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Scan 700 Scan 700 Tecnología de análisis de imágenes para aplicaciones secas: caracterización del tamaño, forma y color de las partículas. Dispersión manual o mediante VDD270 (opcional). Descripción general del instrumento Desarrollado para muestras heterogéneas y de pequeñas cantidades, el Scan 700 utiliza un escáner CCD para adquirir la imagen. La principal ventaja es la capacidad de analizar imágenes seccionales grandes sin ningún corte; la resolución máxima es de 20.000 x 20.000 píxeles en una sola toma. Una aplicación típica es para muestras que contienen varias subpoblaciones, partículas redondas, de tamaño inferior a 1 mm, mezcladas con partículas alargadas de más de un cm de longitud. El Scan 700 también tiene la capacidad de analizar el color de las partículas. Con Occhio Scan 700 puede medir: Tamaño de partícula Forma de partícula Color de partícula Software relacionado Los datos e imágenes de cada partícula se almacenan en una base de datos binaria de Occhio. El instrumento está controlado por el software Callisto 3D, que controla todo el análisis: "SOP", estadísticas, informes y almacenamiento de datos. Características principales Rango de tamaño de partícula 10 µm a 50 mm Tamaño del sensor 20000 x 20000 píxeles Diámetro de la placa de vidrio 200 x 300 mm ¿Quiere recibir más información? ¡Contáctanos! ¡Contáctanos!

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)