



Dinamometro

Código: B2-01-67-0055

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El instrumento de medición digital de precisión DS60 y el sensor de fuerza estándar forman un medidor de fuerza estándar. Nivel de precisión: 0.1/0.3; especificación: 1~10000kN.

El instrumento de medición digital de precisión adopta una pantalla de tubo digital y operación mediante teclas, y cuenta con las características de operación simple, funciones potentes y rendimiento superior. La alta resolución y precisión proporcionan una sólida garantía para la exactitud del dinamómetro estándar. El cuerpo elástico y el elemento de deformación del sensor de fuerza estándar están fabricados con materiales de alto rendimiento y procesados mediante procesos especiales.

Están completamente sellados, son resistentes a los impactos, de alta precisión y estables, y cumplen con los requisitos técnicos de las "Regulaciones de Verificación de Dinamómetros Estándar JJG144-2007". Este conjunto de equipos se utiliza principalmente para la verificación de diversas máquinas de ensayo de materiales, y puede utilizarse con el bastidor de reacción para formar un dispositivo de verificación de gatos hidráulicos.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[B2 - 01 - 67 - 0055] Dinamometro
Especificaciones del sensor de fuerza	1~10000kN
Nivel de precisión	0.1 level / 0.3 level
La pantalla muestra	0.8 inch digital tube
Número de caracteres en pantalla	8 - bit
Canal de almacenamiento	Máximo 32
Voltaje de puente	10VDC
Corriente de puente	120mA (puede conectar 3 sensores de galgas extensométricas con impedancia de entrada de 350Ω)
Precisión / legibilidad	<0.005%FS
Tasa de conversión A/D	50 times / second
Graduaciones externas	1 / 200000
Voltaje / alimentación	AC220V
Temperatura de funcionamiento	0~40°C
Interfaz de comunicación	RS232
Dimensiones	247x107x162 mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)