



Cámara de pruebas de temperatura y humedad

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general Introducción: la cámara de prueba de alta y baja temperatura está diseñada para proporcionar una simulación ambiental precisa para probar la confiabilidad y durabilidad de productos en condiciones de temperatura extrema. Modelo: B2-01-01-0586.L50C/D. Rango de temperatura: Baja temperatura: C: -20 °C; Fondo: -40 °C; E: -60 °C Alta temperatura: 150 °C. Rango de humedad: 20~98% RH. Precisión analítica T&H: $\pm 0,1$ °C, ± 1 % RH. Uniformidad T&H: ± 1 °C, ± 2 %RH. Precisión del control T&H: $\pm 0,5$ °C, ± 1 % RH.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

[illegible]



Importadora Gyb Limitada

Padre orellana 1476

Santiago CL13101 Chile

Especificación	1000 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L1000C	1000 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L1000D	1000 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L1000E	1000 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L1000F	1000 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L1000G	1500 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L1500H	1500 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L1500I	1500 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L1500J	225 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L225K	225 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L225L	225 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L225M	408 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L408N	408 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L408O	408 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L408P	500 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L500Q	500 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L500R	800 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L800S	800 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L800T	800 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L800U	800 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L800V	800 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L800W	800 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L800X	800 L - No aplica - Camaras climaticas - B2-01-01-0586.L800Y
Capacidad	1000 L	1000 L	1000 L	1000 L	1000 L	1500 L	1500 L	1500 L	225 L	225 L	225 L	408 L	408 L	408 L	500 L	500 L	800 L	800 L	800 L	800 L	800 L	800 L	
Temperatura minima	-20 °C	-40 °C	-60 °C	-20 °C	-40 °C	-20 °C	-40 °C	-60 °C	-20 °C	-40 °C	-60 °C	-20 °C	-40 °C	-60 °C	-20 °C	-40 °C	-20 °C	-40 °C	-60 °C	-20 °C	-40 °C	-60 °C	
Temperatura maxima	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	
Temperatura con iluminacion	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Temperatura sin iluminacion	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Alimentacion	380 V	380 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	380 V	380 V	380 V	110 V	220 V	380 V	380 V	380 V	220 V	220 V	220 V	

Aplicaciones

Cámara de Pruebas de Alta y Baja Temperatura y Humedad en Acero Inoxidable SUS304: compare 50C/D, 80C/D/E y 100C/D/E para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

50L / - 20°C a 150°C / Humedad 20 - 98% RH / Aire: 100C/D/E: 100L; 50C/D: 50L.

B2-01-01-0586.L50D: 100C/D/E: 500 * 400 * 500; 50C/D: 350 * 350 * 400.

B2-01-01-0586.L80C: 100C/D/E: 1050 * 1050 * 1400; 50C/D: 580 * 980 * 1350.

B2-01-01-0586.L80D: 100C/D/E: 1250*1250*1700; 50C/D: 700*1200*1500.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige 100c/d/e: 100l y 50c/d: 50l.

Conviene cuando su proceso exige 100c/d/e: 500 * 400 * 500 y 50c/d: 350 * 350 * 400.

Conviene cuando su proceso exige 100c/d/e: 1050 * 1050 * 1400 y 50c/d: 580 * 980 * 1350.

Conviene cuando su proceso exige 100c/d/e: 1250*1250*1700 y 50c/d: 700*1200*1500.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando 50C/D, 80C/D/E y 100C/D/E. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendación de compra

Compre la alternativa que cubra 50C/D, 80C/D/E y 100C/D/E con margen segun su carga real.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)