



Medidor de formaldehido portatil 0-1000 ppm

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características Pantalla LCD a color de alta definición de 2.0-inch, conectada a una impresora Bluetooth (Opcional).

Con almacenamiento de registro de datos, se puede conectar a la computadora para exportar datos (10,000 items, exporta tabla Excel).

- Pantalla LCD a color de alta definición de 2.0-inch, conectada a una impresora Bluetooth (Opcional).
- Con almacenamiento de registro de datos, se puede conectar a la computadora para exportar datos (10,000 items, exporta tabla Excel).
- Sensor original de una famosa marca internacional, temperatura automática, compensación de deriva de cero y de escala completa.
- Protección contra impacto de gas de alta concentración y función de autocomprobación de fallo del sensor, seguro y confiable.
- La bomba de aire incorporada mejora la velocidad de detección y facilita la detección en espacios pequeños.
- Construcción de Túneles, Protección contra Incendios, Almacenamiento, Fabricación de Papel, Productos Farmacéuticos, Elaboración de Cerveza, Muebles.
- Decoración de Interiores (Exteriores), Tratamiento Médico, Alimentos, Fertilizantes, Resinas, Pesticidas, Materias Primas.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0-10 ppm - 0,001 ppm	0-20 ppm	0-50 ppm	0-100 ppm	0-500 ppm	0-1000 ppm
Codigo Cotecno	B2-01-01-0588.0-1000ppm	B2-01-01-0588.0-100ppm	B2-01-01-0588.0-10ppm	B2-01-01-0588.0-20ppm	B2-01-01-0588.0-500ppm	B2-01-01-0588.0-50ppm
Rango	0-10 ppm	0-20 ppm	0-50 ppm	0-100 ppm	0-500 ppm	0-1000 ppm
Resolución	0,001 ppm	0,01 ppm	0,01 ppm	0,01 ppm	0,1 ppm	0,1 ppm
Principio de detección	Electroquímico	Electroquímico	Electroquímico	Electroquímico	Electroquímico	Electroquímico
Método de detección	Succión por bomba	Succión por bomba	Succión por bomba	Succión por bomba	Succión por bomba	Succión por bomba
Precisión	$\leq \pm 3\%$ FS	$\leq \pm 3\%$ FS	$\leq \pm 3\%$ FS	$\leq \pm 3\%$ FS	$\leq \pm 3\%$ FS	$\leq \pm 3\%$ FS
Alarma	Sonora, luminosa y vibración	Sonora, luminosa y vibración	Sonora, luminosa y vibración	Sonora, luminosa y vibración	Sonora, luminosa y vibración	Sonora, luminosa y vibración

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)