



Concentrador de muestras 12-48 muestras

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

1.

Características

- The distribution chamber's gas channels can be combined or used individually, with independent control for each. The height of the distribution chamber can be adjusted as needed.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	12 - modelo B2-01-01-0589.12	24 - modelo B2-01-01-0589.24	48 - modelo B2-01-01-0589.48	36 - 1~999min - 150mm - modelo B2-01-01-0589.36
Método de calentamiento	Baño de agua	Baño de agua	Baño de agua	Baño de agua
Número máximo de muestras	12	24	48	36
Rango de control de temperatura	TA~100°C	ambiente~100°C	TA~100°C	TA~100°C
Exactitud de temperatura	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Tiempo de calentamiento	20~25 min (de 25°C a 100°C)	20~25 min (desde 25°C hasta 100°C)	20~25 min (de 25°C a 100°C)	20~25min (de 25°C a 100°C)
Consumo máximo de gas	15 L/min	15 L/min	15 L/min	15L/min
Consumo	600 W	600 W	600 W	600W
Rango de temporización	1~999 min	1~999 min	1~999 min	1~999min
Longitud de aguja	150 mm	150 mm	150 mm	150mm
Diámetro de aguja	1 mm	1 mm	1 mm	1mm
Alimentación eléctrica	220 V, 50/60 Hz	220 V, 50/60 Hz	220 V, 50/60 Hz	220V, 50/60Hz
Dimensiones externas (AnxPrxAl)	340*200*460 mm	340*200*460 mm	340*200*460 mm	340*200*460mm
Dimensiones de embalaje (AnxPrxAl)	500*280*410 mm	500*280*410 mm	500*280*410 mm	500*280*410mm
Peso neto	7 kg	7,5 kg	8 kg	7,5kg
Peso bruto	9 kg	9,5 kg	10 kg	9,5kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Concentrador de Muestras: compare Número Máximo de Muestras para confirmar que la variante cubre su capacidad, formato o desempeño real.

Que cambia entre variantes

B2-01-01-0589.12: Número Máximo de Muestras: 12.

B2-01-01-0589.24: Número Máximo de Muestras: 24.

B2-01-01-0589.36: Número Máximo de Muestras: 36.

B2-01-01-0589.48: Número Máximo de Muestras: 48.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando necesita número máximo de muestras: 12.

Conviene cuando necesita número máximo de muestras: 24.

Conviene cuando necesita número máximo de muestras: 36.

Conviene cuando necesita número máximo de muestras: 48.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Número Máximo de Muestras. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su operacion real.

Recomendación de compra

Compre la alternativa que cubra Número Máximo de Muestras con margen segun su carga real.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)