



Peines de película húmeda NOVOTEST

Código: HEXAGONAL-WET-FILM-COMBS-NOVOTEST

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El peine medidor de precisión, hecho de acero inoxidable resistente a la corrosión, está diseñado para medir con precisión el espesor de la película húmeda de varios recubrimientos inmediatamente después de la aplicación utilizando sus bordes con muescas.

Un peine medidor de precisión con forma cuadrangular y hexagonal, fabricado en acero inoxidable de alta calidad que resiste la corrosión de sustancias ácidas o alcalinas. Los medidores de espesor de película húmeda están diseñados para determinar el espesor de recubrimientos inmediatamente después de haber sido aplicados a una superficie.

El calibre presenta una serie de muescas a lo largo de sus bordes, asemejándose a los dientes de un peine. Puede medir el espesor de la película húmeda de varios recubrimientos, como pinturas, resinas, lacas, barnices, geles, y más. operación: 1) coloque el calibrador en un ángulo de 90° con respecto a la superficie recubierta del 2) asegúrese de que el calibrador esté en pleno contacto con la superficie 3) levante el calibrador hacia arriba 4) Examine los dientes del calibrador. El espesor de la película húmeda se encuentra entre el diente más alto que tiene una capa y el siguiente diente más pequeño que permanece seco.

Ventajas

- Wide Rango de medicion
- Alta calidad
- Alta precisión
- Material confiable y duradero
- diseño sencillo
- Fácil de usar

Especificaciones

Opciones disponibles

- forma cuadrangular
- forma hexagonal

Los instrumentos están disponibles con otros rangos y pasos de medición. Y también disponible en varias formas: cuadrada, hexagonal, octogonal y otras.

Si tiene otros requisitos para la especificación del producto, estaremos encantados de procesar su solicitud.

Paquete estándar

- Instrumento
- manual de operación/Guía rápida
- certificado de prueba
- Paquete

Medios de comunicación

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	HEXAGONAL-WET-FILM-COMBS-NOVOTEST
Tipo	1 lado
Rango de medicion de espesor, µm	10 - 110
Cantidad de etapas de medicion de espesor (pasos)	11
Nominales de medicion de espesor, µm	Lado 1 : 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110
Precision de medicion, µm	2; 5
Estandares	ISO 2808; JIS Z2371
Material principal	Acero inoxidable
Peso, gramos	30
Dimensiones (ancho, alto, espesor), mm	-

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)