



Durómetro de Recubrimientos NOVOTEST PENCIL

Código: PENCIL

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El probador de recubrimiento de dureza al rayado NOVOTEST TPP-1518 (tipo bola) se utiliza para probar la dureza de recubrimientos (pintura, masilla, plástico y otros) mediante la determinación de la resistencia de la dureza a la indentación de la punta de la bola con un diámetro de 1 mm. El probador de recubrimiento de dureza al rayado NOVOTEST TPP-1518 está diseñado de acuerdo con ISO6441. También se utiliza para probar la resistencia del revestimiento al rayado (ISO1518).

El dispositivo se puede utilizar en superficies irregulares, superficies con curvatura y tamaños limitados.

El dispositivo es liviano y se puede llevar en el bolsillo, lo que permite a los usuarios usarlo incluso durante los procesos de fabricación.

El usuario puede configurar la fuerza de carga cambiando la tensión del resorte y asegurarlo con tornillos de bloqueo.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

El dispositivo tiene un peso y un tamaño reducidos, por lo que es muy cómodo en el funcionamiento diario. También tiene un diseño muy simple y confiable.

Especificaciones

penetrador	punta esférica de 1 mm de diámetro
El rango de carga, F	hasta 2,5 kg (con pasos de 0,2 kg) - modelo 1
	hasta 4,0 kg (con pasos de 0,4 kg) - modelo 2
Rango de temperatura de funcionamiento	-10°C a +40°C
longitud total	160 milímetros
Diámetro	16mm
Peso neto: aprox.	0,25 kilogramos

Opciones disponibles

- Resortes con otras cargas
- Indentadores con otros diámetros

Paquete estándar

- Instrumento
- manual de instrucciones
- Caso

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Durómetro de Recubrimientos NOVOTEST
penetrador	punta esferica de 1 mm de diametro
El rango de carga, F	hasta 2; 5 kg (con pasos de 0; 2 kg) - modelo 1
Rango de temperatura de funcionamiento	10°C a +40°C
longitud total	160 milimetros
Diametro	16mm
Peso neto: aprox.	0; 25 kilogramos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)