



Medidor de profundidad NOVOTEST LIMIT S-3

Código: LIMIT

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción:

Medidor de profundidad mecánico de corrosión focal.

Solicitud:

El medidor de profundidad mecánico está diseñado para cumplir con ASTM D 4417-B, SANS 5772, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000 para (según la configuración): mide la altura de pico a valle de una superficie limpiada con chorro; medir la profundidad de la corrosión focal; Mide la profundidad de agujeros y ranuras estrechos.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

- Simplicidad de diseño
- La construcción del medidor de profundidad mecánico hace que sea duradero en funcionamiento.
- El dispositivo permite al usuario resolver una gran cantidad de tareas.

Especificaciones

Rango de medición, mm	0.05 – 8
Tamaño de la placa de contacto, mm	F10, F25, F40 (el número y tamaño de las puntas depende de los requisitos del cliente)
Diámetro mínimo del orificio o ancho mínimo de la ranura, mm	1.7 (sólo cuando se utiliza la sonda №2)
Dimensiones, mm	40x60x40
Peso, kilogramos	0.25

Opciones disponibles

Si el usuario tiene algún requisito sobre la cantidad y el tamaño de las puntas, contáctenos antes de realizar el pedido.

También está disponible para realizar pedidos. [Medidor digital de perfiles de superficie NOVOTEST SP-1](#).



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Paquete estándar

- Dispositivo con una sonda
- punta F10
- manual de instrucciones
- Paquete

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Medidor de profundidad NOVOTEST S - 3
Rango de medicion, mm	0; 05 - 8
Tamano de la placa de contacto, mm	F10; F25; F40 (el numero y tamano de las puntas depende de los requisitos del cliente)
Diametro minimo del orificio o ancho minimo de la ranura, mm	1.7 (solo cuando se utiliza la sonda №2)
Dimensiones, mm	40x60x40
Peso, kilogramos	0; 25

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)