



Vaso de flujo de viscosidad sumergible NOVOTEST VZ-246P

Código: VZ-246-P

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El método para determinar la viscosidad condicional usando un vaso de viscosidad es medir el tiempo que la pintura (u otro líquido) se expande a través de la boquilla del tanque.

La medición se realiza sumergiendo el dispositivo en el material y midiendo el tiempo de caducidad del material a través de una boquilla específica. Con este método, la precisión de la medición se degrada en comparación con el tipo de dispositivo estándar, pero la velocidad de la prueba aumenta significativamente.



- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

- Simplicidad de diseño
- Pruebas rápidas
- Producción bajo requerimientos del cliente.

Especificaciones

Dimensiones totales (sin patas), mm	Ø78x70		
Masa del dispositivo, no más, kg.	0,2		
Capacidad de la taza, cm ³	100 ±1		
Rango de tiempo de vencimiento, s	12 - 300		
Diámetro de la boquilla, mm	2,000 ±0,012	4,000 ±0,015	6,000 ±0,015

El rango de tiempo del flujo de fluido, s.	70 - 300	12 - 200	20 - 200
Altura de la boquilla, mm	4,000 ±0,015	4,000 ±0,015	4,000 ±0,015
Condiciones de funcionamiento del vaso de flujo de viscosidad			
Temperatura del aire, ° C	de +10 a +35		
Humedad relativa, %	a 80 a 25 °C		

Opciones disponibles

- La copa de viscosidad está disponible en dos modelos: sobre trípode ([Vaso de flujo de viscosidad NOVOTEST VZ](#)) y de tipo sumergible (Copa de inmersión de viscosidad NOVOTEST VZ-P)
- Vaso de inmersión de viscosidad NOVOTEST VZ-P también está disponible bajo pedido en versión de aluminio

Paquete estándar

- Taza de flujo de viscosidad
- Boquillas: 2 mm, 4 mm, 6 mm
- Manejar
- manual de instrucciones

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	100 ±1 - 12 - 300 - 70 - 300
Dimensiones totales (sin patas), mm	Ø78x70
Masa del dispositivo, no mas, kg.	0; 2
Capacidad de la taza, cm 3	100 ±1
Rango de tiempo de vencimiento, s	12 - 300
Diametro de la boquilla, mm	2.000 ±0; 012
El rango de tiempo del flujo de fluido, s.	70 - 300
Altura de la boquilla, mm	4.000 ±0; 015
Temperatura del aire, ° C	de +10 a +35
Humedad relativa, %	a 80 a 25 °C

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)