



Bloques de calibración con muescas

Código: CALIBRATION-BLOCKS-OF-ENTERPRISES

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Los bloques de calibración de empresas con muescas se utilizan para configurar la sensibilidad y la duración del escaneo de los detectores de fallas ultrasónicas para probar varios productos (principalmente láminas planas y tubos).

Los bloques de calibración de empresas con muescas (reflectores de esquina) están hechos del mismo material que el objeto probado, y la geometría (espesor y radio de la superficie de la muestra estándar) tiene las mismas características que el objeto probado.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

- Alta calidad y precisión

Especificaciones

Hay 4 tipos de bloques de calibración:

- Bloque de calibración plano con muesca;
- Bloque de calibración de tubería con una muesca para probar la soldadura longitudinal;
- Bloque de calibración de tubería con una muesca para probar la soldadura transversal;
- Bloque de calibración de tubería con una muesca para probar la curvatura de la tubería.

Como regla general, los bloques de calibración se fabrican de acuerdo con el documento normativo específico del cliente que regula:

- Dimensiones del bloque de calibración.
- Dimensiones (ancho y profundidad) de las muescas
- Ubicación de muescas de la muestra.
- Número de muescas

Opciones disponibles

Producimos bloques de calibración según los proyectos técnicos o dibujos del cliente.

Paquete estándar

- Bloque de calibración

- Certificado

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Bloques de calibración con muescas
Hay 4 tipos de bloques de calibracion.	Bloque de calibracion plano con muesca
Bloque de calibracion de tuberia con una muesca para probar la curvatura de la tuberia. Como regla general, los bloques de calibracion se producen de acuerdo con el documento normativo especifico del cliente que rige	Dimensiones del bloque de calibracion Dimensiones (ancho y profundidad) de las muescas Ubicacion de las muescas de la muestra Numero de muescas

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)