

Sondas de paso para NOVOTEST IPSM

Código: THROUGH-SOUNDING-PROBES

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

A través de sondas sonoras se pueden detectar grietas en el interior del material. Este tipo de sondas pueden trabajar con uno o dos accesos laterales de un determinado material, así como en la esquina. Al utilizar estas sondas, es necesario medir la distancia entre las sondas manualmente con calibres, cinta métrica, regla, etc.





El dispositivo con sondas de sondeo puede calibrarse para cualquier material como hormigón y ladrillos, con diferentes espesores y formas. El bloque de calibración estándar para sondas de sonda no está incluido en el kit estándar y debe pedirse por separado o puede usar su propia muestra de calibración para sondas de transmisión.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

- Baja frecuencia
- Excelente relación señal/ruido
- Alta precisión de medición
- Alta calidad
- Durabilidad
- Amplia gama de cables de repuesto con varias longitudes y tipos de conectores

Especificaciones

Tipo	Sondas de paso
Frecuencia, kHz	60 - 100
Rango de medición de vibraciones ultrasónicas, µs	10 ... 9999
Cable y conectores (sondas al dispositivo)/longitud, m	Separe BNC a Lemo00 - 2 piezas/1,5
Temperatura de funcionamiento, ° C	-20...+40°C
Estándares	ASTM C597-16 (Método de prueba estándar para la velocidad del pulso a través del concreto)
Peso, gramos	-
Dimensiones totales, mm	-
Peso del paquete, kg y dimensiones, cm.	0.7/15*20*8

Opciones disponibles

- Otros tipos de cables
- Otras longitudes de cable (1,8 m, 2 m, 3 m, etc.)

Paquete estándar

- Sondas (2 piezas)
- Cables BNC-Lemo00 separados: 2 unidades (uno para transmisor y otro para receptor)
- Paquete

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Sondas de paso
Tipo	Sondas de paso
Frecuencia, kHz	60 - 100
Rango de medición de vibraciones ultrasónicas, µs	10... 9999
Cable y conectores (sondas al dispositivo)/longitud, m	Separe BNC a Lemo00 - 2 piezas / 1; 5
Temperatura de funcionamiento, ° C	20...+40°C
Estandares	ASTM C597 - 16 (Metodo de prueba estandar para la velocidad del pulso a traves del concreto)
Peso, gramos	-
Dimensiones totales, mm	-
Peso del paquete, kg y dimensiones, cm.	0; 7 / 15*20*8

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)