



cables UT

Código: N/D

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Nuestros cables están diseñados para brindar durabilidad, confiabilidad y una excelente transmisión de señal, lo que garantiza un rendimiento óptimo con NOVOTEST [detectores de defectos](#), [Medidores de espesor UT](#), Dispositivos EMAT, Medidor de fuerza IPSM (y equipos similares de otras marcas) y ampliamente utilizados en muchas aplicaciones industriales, como pruebas no destructivas (NDT), fabricación de equipos médicos, telecomunicaciones, aeroespacial y defensa, etc.

Ofrecemos una amplia selección de varios tipos de cables con diferentes conectores y longitudes, y todos nuestros cables se someten a pruebas rigurosas para cumplir con los estándares de la industria y satisfacer plenamente sus requisitos.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

- Gran variedad de cables con diferentes longitudes y diferentes tipos de conectores.
- Posibilidad de fabricar configuraciones de cable y conector de longitud personalizada mediante pedido especial (para pedidos al por mayor)
- Transmisión de señal de alta calidad con mínima interferencia
- Muy duradero
- Alta calidad de los conectores.
- Blindaje mejorado para reducción de ruido.

Especificaciones

Lista de cables	Longitud	
	Estándar	Opcional
Lemo 00-Lemo 00 cable	1,2 m	A petición
Cable Lemo1-Lemo00	1,2 m	A petición
Cable Lemo1-Lemo1	1,2 m	A petición
2Lemo-2Cable Lemo	1,2 m	A petición
Cable 2Lemo-2Lemo (resistente al calor)	1,2 m	A petición

Cable de 2 años	1,2 m	A petición
Cable 2Lemo01-2Lemo00	1,2 m	A petición
Cable BNC-Lemo	1,2 m	A petición
Cable BNC-Lemo01	1,2 m	A petición
Cable BNC-Lemo01	1,2 m	A petición
Cable BNC-BNC	1,2 m	A petición
Cable 2BNC-BNC	1,2 m	A petición
Cable 2BNC-M8	1,2 m	A petición
Cable 2BNC-Lemo	1,2 m	A petición
Cable 2BNC-2Lemo	1,2 m	A petición
Cable 2BNC-2BNC	1,2 m	A petición
Lemo00-Cable Microdot S-50 macho	1,2 m	A petición
Cable BNC-Micropunto S-50 macho	1,2 m	A petición
2Lemo01-2Cable Micropunto S-50 macho	1,2 m	A petición

Opciones disponibles

- Configuración de conectores personalizados
- Longitud de cable personalizada (1,5 m, 2 m, 2,5 m, 5 m, 10 m, 15 m, 30 m, etc.)

Paquete estándar

- Cable
- Paquete de entrega

Especificaciones técnicas

Especificacion	Longitud
Estándar	Opcional
Lemo 00-Lemo 00 cable	1,2m
CableLemo1-Lemo00	1,2m
Cable Lemo1-Lemo1	1,2m
2Lemo-2Cable Lemo	1,2m
Cable 2Lemo-2Lemo (resistente al calor)	1,2m
Cable de 2 años	1,2m
Cable 2Lemo01-2Lemo00	1,2m
Cable BNC-Lemo	1,2m
Cable BNC-Lemo01	1,2m
Cable BNC-Lemo01	1,2m
Cable BNC-BNC	1,2m
Cable 2BNC-BNC	1,2m
Cable 2BNC-M8	1,2m
Cable 2BNC-Lemo	1,2m



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Cable 2BNC-2Lemo	1,2m
Cable 2BNC-2BNC	1,2m
Lemo00-Cable Micropunto S-50 macho	1,2m
Cable BNC-Micropunto S-50 macho	1,2m
2Lemo01-2Cable Micropunto S-50 macho	1,2m

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)