



Sonda medidora de espesor de recubrimiento F-0.3

Código: F-0.3

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La sonda tipo lápiz para recubrimiento está diseñada para medir con precisión el espesor de recubrimientos no magnéticos galvanizados (zinc, cromo) y dieléctricos (laca, pintura, polímeros, etc.) en piezas pequeñas de acero. Esta sonda proporciona alta precisión incluso en recubrimientos finos, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales, construcción e investigación de laboratorio.

Uso recomendado: esta sonda especializada está diseñada para medir el espesor de zinc, cromo y otros recubrimientos galvanizados en sujetadores y otras piezas con dimensiones de solo unos pocos milímetros o menos. Si los objetos a medir no son tan pequeños, recomendamos utilizar la sonda F-0.5, que es más cómoda de usar y tiene un rango de medición un poco más amplio.

Diseño tipo lápiz para lugares de difícil acceso y otras tareas especiales.

Especificaciones técnicas

tipo de sonda	Sonda F-0.3
Rango de espesor del recubrimiento	0-300 μm /0.3 mm
precisión de medición	$\pm(3\% + 1 \mu\text{m})$
Tipo de sustrato	Acero (Ferromagnético)
recubrimiento tipo	Recubrimientos galvanizados: zinc, cromo, etc. Pintura
Método de medición	Inducción magnética
Aplicación típica	Sonda especializada para medir zinc, cromo y pintura en piezas pequeñas, como sujetadores.
sonda Dimensiones	$\varnothing 10 \times 108$ mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)