



Sonda de calibre de espesor de recubrimiento DSh

Código: COATING-THICKNESS-GAUGE-PROBE-DSH

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sonda DSh para medir la rugosidad del perfil superficial antes de operaciones de pintura (después de granallado o arenado).

También permite evaluar parámetros de defectos superficiales, como profundidad de picaduras y corrosión localizada.

Especificaciones técnicas

- Tipo de sonda: DSh
- Rango de espesor de recubrimiento: 0 a 0,3 mm (0 a 300 μm)
- Precisión de medición: $\pm(3\% + 2 \mu\text{m})$
- Tipo de sustrato: Cualquiera
- Método de medición: Corrientes de Foucault (Eddy current)
- Aplicación típica: Rugosidad y parámetros de defectos superficiales
- Dimensiones: $\varnothing 20 \times 50$ mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)