



Sonda de calibre de espesor de revestimiento DT

Código: COATING-THICKNESS-GAUGE-PROBE-DT

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sonda DT para medir la temperatura de la superficie y del aire.

Junto con la sonda DTVR permite evaluar si las condiciones ambientales son adecuadas para pintar la superficie.

Es una sonda de alta velocidad de medición para control previo a la aplicación de recubrimientos.

Especificaciones técnicas

- Tipo de sonda: DT
- Rango de temperatura: -50 a +80 °C
- Precisión de medición: ± 2 °C
- Tipo de sustrato: Cualquiera
- Aplicación típica: Medición de temperatura de superficie y aire
- Dimensiones: $\varnothing 12 \times 107$ mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)