



Sonda de calibre de espesor de recubrimiento DTVR

Código: COATING-THICKNESS-GAUGE-PROBE-DTVR

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sonda DTVR para medir temperatura del aire y humedad, y calcular el punto de rocío antes de pintar.

Combinada con un medidor de espesor de recubrimiento, facilita decidir si es adecuado proceder con la aplicación en ese momento.

Especificaciones técnicas

- Rango de temperatura / precisión: -50 a +80 °C / ± 1 °C
- Rango de humedad / precisión: 0 a 100% / $\pm 5\%$
- Rango de punto de rocío / precisión: -15 a +40 °C / ± 1 °C
- Dimensiones: Ø50×111 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)