



Yugo de prueba de partículas magneticas NOVOTEST EMY250-AC

Código: EMY250

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El EMY250 es un yugo de inspección magnético liviano y versátil, diseñado para inspecciones eficientes y confiables de partículas magnéticas. Sus patas totalmente ajustables proporcionan un espacio máximo entre patas de 250 mm, lo que permite la aplicación precisa de un fuerte campo magnético directamente al área que se inspecciona. Esta flexibilidad garantiza una detección exhaustiva y precisa de defectos superficiales y subterráneos en materiales ferromagnéticos.

Hay dos modelos disponibles:

- NOVOTEST EMY250-AC
- NOVOTEST EMY250-AC/DC

El dispositivo es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, el EMY250 está diseñado para ofrecer un rendimiento constante en diversos entornos de prueba, lo que lo convierte en una herramienta esencial para el control de calidad y las pruebas no destructivas.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

- **Diseño ligero:** Fácil de manejar y operar, lo que reduce la fatiga del operador durante inspecciones prolongadas.
- **Ajuste versátil de las piernas:** Las patas totalmente ajustables con un espacio máximo de 250 mm permiten una aplicación precisa del campo magnético al área de inspección.
- **Fuerte campo magnético:** Garantiza la detección confiable de defectos superficiales y subterráneos en materiales ferromagnéticos.
- **Construcción duradera:** Construido para soportar entornos industriales exigentes, brindando un rendimiento duradero.
- **Eficiente y confiable:** Diseñado para una configuración rápida y resultados consistentes, lo que lo hace ideal para inspecciones de rutina y procesos de control de calidad.

Especificaciones

extensión de piernas	0 - 250 milímetros
Campos	AC
Ubicación del defecto	Superficie o subsuelo
Longitud del cable	2 metros

Fuente de alimentación	115 VCA - 50/60 Hz 230 VCA - 50/60 Hz
Dimensiones y peso	170x170x60mm / 2,7kg

Opciones disponibles

- Certificado de calibración emitido por el laboratorio de metrología externo (ILAC)
- Certificado de origen emitido por la Cámara de Comercio e Industria
- Modificación individual a los requisitos del cliente.

Paquete estándar

- Yugo de prueba de partículas magnéticas EMY250-AC
- manual de instrucciones
- certificado de prueba
- Bolsa de transporte

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Yugo de prueba de particulas magneticas NOVOTEST - AC
extension de piernas	0 - 250 milímetros
Campos	C.A.
Ubicacion del defecto	Superficie o subsuelo
Longitud del cable	2 metros
Voltaje / alimentación	115 VCA - 50 / 60 Hz 230 VCA - 50 / 60 Hz
Dimensiones y peso	170x170x60mm / 2; 7kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)