



Sonda medidora de espesor de recubrimiento F-2

Código: F-2

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

la F-2 es la sonda más utilizada, diseñada para medir el espesor de pintura, polímero y otros recubrimientos dieléctricos sobre sustratos magnéticos. F-2 es la sonda principal para medir el espesor de recubrimientos dieléctricos sobre sustratos de acero, principalmente recubrimientos de pintura, materiales poliméricos, betún y recubrimientos de masilla.

La mejor opción si necesita medir espesores de recubrimiento en el rango medio (hasta 2 mm/2000 µm) en sustratos de acero, sin necesidad de medir recubrimientos galvanizados.

Especificaciones técnicas

tipo de sonda	sonda F-2
Rango de espesor del recubrimiento	0-2 mm/0-2000 µm
precisión de medición	±(3% + 2 µm)
Tipo de sustrato	Acero (Ferromagnético)
recubrimiento tipo	Pintura y otros recubrimientos anticorrosivos.
Método de medición	Inducción magnética
Aplicación típica	Pintura y otros revestimientos anticorrosivos Medición de revestimientos finos ignífugos
sonda Dimensiones	Ø19x59 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)