



Sonda medidora de espesor de recubrimiento M-60

Código: M-60

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

M-60 es la sonda especializada para medir el espesor de polímeros ultragrosos y otros recubrimientos dieléctricos en cualquier metal (magnético y no magnético) con un rango muy amplio y una precisión moderada.

Sonda con capacidad para medir recubrimientos gruesos sobre sustratos magnéticos ferrosos y no ferrosos.

Especificaciones técnicas

- sonda tipo M-60 sonda Rango de espesor del recubrimiento 0-60 mm/0-60000 μm precisión de medición $\pm(3\% + 0.05 \text{ mm})$ Tipo de sustrato Ferromagnético (steel) No ferromagnético (metales y aleaciones no ferrosas, stainless steel) Coating tipo Mainly polymer material coatings, bitumen, y mastic coatings Método de medición Eddy corriente Aplicación típica Measuring very thick specialized coatings on Cualquiera metal substrates sonda Dimensiones $\varnothing 40 \times 76 \text{ mm}$

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)