




Bloques de prueba de dureza Rockwell HRA, HRB, HRC

Código: N/D

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Los bloques de prueba de dureza están diseñados para la calibración de probadores de dureza de metales.

Hay disponibles diferentes valores nominales estándar de los bloques, tales como: 25 HRC, 45 HRC, 65 HRC, 90 HRB, 83 HRA.

Básicamente, los bloques están hechos de acero al carbono, pero también hay bloques disponibles de latón y aluminio.

Los bloques cumplen con la norma ASTM E18.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

- Amplia gama de valores y cargas.
- Low surface hardness homogeneity
- Competitive price

Especificaciones

Hardness value	Load, kg	Surface homogeneity	Dimension, mm	Material
HRA: 83±3	60	0,6 HRA	60x40x6	Carbon steel
HRB: 90±10	100	1,2 HRB	60x40x6	Carbon steel
HRC: 65±5	150	0,5 HRC	60x40x6	Carbon steel
HRC: 45±5	150	0,8 HRC	60x40x10	Carbon steel
HRC: 25±5	150	1,1 HRC	60x40x10	Carbon steel
HRB: 20	100	-	-	Brass
HRB: 50	100	-	-	Brass
HRB: 20	100	-	-	Aluminum
HRB: 70	100	-	-	Aluminum

HRE: 58	100	-	-	Aluminum
---------	-----	---	---	----------

Opciones disponibles

- Rockwell Hardness Test Block 25HRC (25 ± 5 HRC)
 - Rockwell Hardness Test Block 45HRC (45 ± 5 HRC)
 - Rockwell Hardness Test Block 65HRC (65 ± 5 HRC)
 - Rockwell Hardness Test Block 83HRA (83 ± 3 HRA)
 - Rockwell Hardness Test Block 90HRB (90 ± 10 HRB)
 - Rockwell Brass Hardness Test Block 20HRB
 - Rockwell Brass Hardness Test Block 50HRB
 - Rockwell Aluminum Hardness Test Block 20HRB
 - Rockwell Aluminum Hardness Test Block 70HRB
 - Rockwell Aluminum Hardness Test Block 58HRE
- También están disponibles bloques con otras escalas y nominales.
- Certificado de calibración emitido por el laboratorio de metrología externo (ILAC)
 - Certificado de origen emitido por la Cámara de Comercio e Industria
 - Certificate of Origin and Quality from NOVOTEST

Paquete estándar

- Hardness test block
- Test certificate
- Package

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	Carga; kg - 60 - 100
Valor de dureza	Carga; kg
HRA: 83 ± 3	60
HRB: 90 ± 10	100
HRC: 65 ± 5	150
HRC: 45 ± 5	150
HRC: 25 ± 5	150
HRB: 20	100
HRB: 50	100
HRB: 70	100
EDH: 58	100

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)