



Bloques de prueba de dureza Brinell HB

Código: N/D

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Los bloques de prueba de dureza están diseñados para la calibración de probadores de dureza de metales.

Hay disponibles diferentes valores nominales de los bloques, tales como: 100HB, 200HB, 300HB, 400HB, 600HB y otros.

Los bloques cumplen con la norma ASTM E10.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

- Amplia gama de valores y cargas.
- Baja homogeneidad de dureza superficial.
- Precio competitivo

Especificaciones

Valor de dureza	Carga, kg	Diámetro de la bola, mm	exposición, s	Rango de dureza	Dimensión, mm
HB: 400±50	3000	10	10	3,0%	120×75×12
HB: 200±50	3000	10	10	3,0%	120×75×12
HB: 100±25	1000	10	10	4,0%	120×75×12

Opciones disponibles

- Bloque de prueba de dureza Brinell 100HB (100±25HB 10/1000/10)
- Bloque de prueba de dureza Brinell 100HB (100±25HB 2,5/62,5)
- Bloque de prueba de dureza Brinell 100HB (100±25HB 5/62,5)
- Bloque de prueba de dureza Brinell 100HB (100±25HB 5/250)
- Bloque de prueba de dureza Brinell 100HB (100±25HB 5/750)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Bloque de prueba de dureza Brinell 200HB (200 ± 50 HB 10/3000/10)
- Bloque de prueba de dureza Brinell 300HB (300 ± 50 HB 10/3000/10)
- Bloque de prueba de dureza Brinell 400HB (400 ± 50 HB 10/3000/10)
- Bloque de prueba de dureza Brinell 400HB (400 ± 50 HB 5/750/10)
- Bloque de prueba de dureza Brinell 600HB (600 ± 50 HB 10/3000/10)
- Bloque de prueba de dureza de cobre Brinell 30-100HB (10/250)
- Bloque de prueba de dureza de cobre Brinell 30-100HB (5/62,5)
- Bloque de prueba de dureza de cobre Brinell 30-100HB (2,5/62,5)
También están disponibles bloques con otras escalas y nominales.
- Certificado de calibración emitido por el laboratorio de metrología externo (ILAC)
- Certificado de origen emitido por la Cámara de Comercio e Industria
- Certificado de Origen y Calidad de NOVOTEST

Paquete estándar

- Bloques de prueba de dureza
- certificado de prueba
- Paquete

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	Carga; kg - 3000 - 1000
Valor de dureza	Carga; kg
HB: 400 ± 50	3000
HB: 200 ± 50	3000
HB: 100 ± 25	1000

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)